

gentec-EO

HP280A-30KW-HD-IMP-D0

高功率探测器的激光功率测量高达 30000 W。



产品系列主要特性

- 大功率**
可处理高达 30 kW 的连续电力。可定制功率更高的型号(详见 [SUPER HP](#))
- 稳定读数**
对水冷温度的变化不太敏感
- 大孔径**
我们的标准 HP 型号(4KW、12KW、15KW 和 30KW)具有高达 280 mm 有效孔径
- 提供 YAG 和 CO₂ 校准**
所有 HP 型号均可在 YAG 和 CO₂ 波长下校准, 校准不确定度为 +/- 5%
- 可用USB直接与电脑相连**
每个镜头均带有一个DB-15接头(用于与Genetec-EO显示器连接)和一个用于与电脑直接连接的USB2.0输出接头
- 技术**
用于高功率激光的 HP-BLU 系列无线探测器在 2020 年 Laser Focus World Innovators Awards 上获得了来自光学和光子学界的评审团的认可。



兼容性支架

STAND HP280A-30KW-HD

规格

测量能力	
最大平均功率(连续)	30000 W
最小平均功率 ¹	1000 W
噪声等效功率 ²	30 W
光谱范围 ³	0.193 - 20 μm
典型升起时间	25 s
功率校准不确定性	±5 %
重复性	±2 %
背面反射	~ 15 %
线性与功率	±2 %
线性对比光速直径	±1.0 %
线性对比光速位置	±1.0 %
1. 请致电您的 Gentec-EO 代表, 了解较低功率。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。	
需水量	
要求冷却流 ¹	0-30 kW: (15 - 18) LPM < ±1 LPM/min, 0-10 kW: (12 - 15) LPM < ±1 LPM/min
温度范围	15 - 25 °C
温度变化率	< ±3°C/min
最大水压	552 kPa (80 psi)



1. 联系 Gentec-EO, 选择洁净的去离子水冷却模块。

损坏阈

最大平均功率密度¹6.5 kW/cm²

1. 1064 nm, 1.07-1.08 µm 和 10.6 µm, 5 kW CW。May vary with wavelength and average power.

控制器和图形用户界面 (GUI) 规格

数据显示实时、示波器、指针、平均值、直方图和统计数据

模拟输出¹0-2 Volts

串行命令方式USB

外部电源²使用 USB 或 Gentec-EO 显示屏与计算机界面

显示屏类型无

1. 可根据要求提供 12 V 最大输出信号。
2. 如果 HP 与 DB-15 延伸线缆搭配使用, 则需要 USB 电源适配器。

物理特性

冷却水

孔宽280 mm

孔高280 mm

吸收器HD

尺寸314H x 324W x 89D mm

重量16 kg

订购信息

HP280A-30KW-HD-IMP-D0202983I

规格如有更改, 恕不另行通知。有关完整规格, 请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表