

gentec-

QE95LP-H-MB-QED-D0

热释电探测器的激光能量测量高达250 J。



产品系列主要特性

- 模块化概念
提高检测器的可能功率:有两种不同的冷却模块
- 大孔径
95 mm直径的有效孔径
- 可获得的QED衰减器
测量不超过5倍的更高能量。提供可选的校准,所有波长都在532和1064纳米之间,或单一波长
- 噪声水平低
MB涂层15 μJ
- 测试目标包括
MB 型
- 智能接口
包含所有的校准数据
- 兼容性支架
STAND-D-443

规格

测量能力	
光谱范围 ¹	0.3 - 2.1 μm
典型升起时间	2 ms
重复性	<0.5%
最大重复频率	40 Hz
最大可测量能量 ²	250 J
噪声等效能量 ³	30 μJ
最大脉冲宽度	1.5 ms
能量校准不确定性	±3 %
1. 查看用户手册,了解校准光谱范围。 2. 1064 nm, 150 μs, single-shot。 3. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。	
损坏阈	
最大平均功率密度 ¹	600 W/cm²
最大能量密度 ²	8 J/cm²
最大功率	90 W
1. May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	
冷却	传送(散热片)
孔径	90 mm
吸收器	QED
尺寸	125H x 127W x 104D mm
重量	1.2 kg
订购信息	
QE95LP-H-MB-QED-D0	202195
QE95LP-H-MB-QED-IDR-D0	203307



QE95LP-H-MB-QED-INE-D0

QE95LP-H-MB-QED-INT-D0

202776

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表