

gentec-

UP52N-100H-QED-D0

热探测器的激光功率测量高达100 W。



产品系列主要特性

- 模块化概念
- 增加探测器的功率容量4 种不同的冷却模块
- 高峰值功率扩散吸收器
- 特别适合高能量密度脉冲光束
- 紧凑式设计
- 106 mm 厚
- 高平均功率
- 100 W 连续功率
- 智能接口
- 包含所有校准数据

AWARD-WINNING TECHNOLOGY
The UP-QED laser power detectors for high density lasers were recognized among photonics technologies for the [2021 Laser Focus World Innovators Awards](#), as a Gold honoree.



兼容性支架
[STAND-S-443](#)

规格

测量能力	
最大平均功率(连续)	100 W
最大平均功率(1 分钟)	100 W
噪声等效功率 ¹	15 mW
光谱范围 ²	0.266 - 2.5 μm
典型升起时间 ³	4 s
功率校准不确定性 ⁴	±2.5 %
重复性	±0.5 %
1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 2. 查看用户手册，了解校准光谱范围。 3. 按照预期。 4. 包含功率线性。	
测量能力(能量模式)	
最大可测量能量 ¹	1000 J
噪声等效能量 ²	0.25 J
最小重复周期	9 s
最大脉冲宽度	371 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %
1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms)，略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。 2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。 3. 购买单脉冲能量校准时	
损坏阈	



最大平均功率密度 ¹	100 kW/cm ²
最大能量密度 ²	8 J/cm ²
1. 1064 nm, 10 W CW。 May vary with wavelength and average power. 2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz。 May vary with wavelength and pulse width.	
物理特性	
冷却	传送(散热片)
孔径	52 mm
吸收器	QED
尺寸	89H x 89W x 106D mm
重量	0.93 kg
订购信息	
UP52N-100H-QED-D0	203881
UP52N-100H-QED-BLU-D0	TBD
UP52N-100H-QED-IDR-D0	205203
UP52N-100H-QED-INT-D0	205196

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表